

**Bridă de prindere reglabilă, Lățimea canalului a: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370680 10
GTIN	4020772070267
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârgă de întindere).

Material:

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Lungime canal f	30 mm
Lățimea canalului a	10 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 101080
Distanță e vârf la canal	15 mm
Înălțimea de strângere h	8 - 32 mm
Lungime L	80 mm

Lățime B	30 mm
Înălțime H	15 mm
Tip	6314V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă