

**Bridă de prindere reglabilă cotită, Lățimea canalului a: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370720 16
GTIN	4020772071301
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârghie de întindere).

Material:

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1616125
Distanță e vârf la canal	51,5 mm
Lățimea canalului a	16 mm
Lungime canal f	50 mm
Înălțimea de strângere h	36 - 71 mm
Înălțime H	25 mm

Lungime L	160 mm
Lățime B	18 mm
Tip	6316V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă