

Kroepelin
Längenmesstechnik

Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator, Domeniu de măsurare: 0-20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	438550 0-20
GTIN	2050001036759
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct. Clasă de protecție **IP65**.

Aplicație:

Pentru măsurarea rapidă a canalelor exterioare, grosimilor pereților, tablelor, pereților țevilor, foliilor șamd.

Standard: Normă de fabricație

Calibrarea: C7

Clasă de protecție IP: IP 65

Citire: 0,01 mm

Eroare toleranță: 0,03 mm

Ø bilei de palpare din carbură: 1,5 mm

Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.): 80 mm

Ø ceas comparator: 60 mm

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 20 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	80 mm
Citire	0,01 mm

Ø bilei de palpare din carbură	1,5 mm
Ø ceas comparator	60 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Eroare toleranță	0,03 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	C7
Tip produs	Palpatoare rapide de exterior

Servicii

Calibrare Palpator rapid exterior / interior	013850
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Palpator rapid exterior / interior	011320