

**Bridă de prindere reglabilă cotită, Lățimea canalului a: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370720 18
GTIN	4020772071318
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârghie de întindere).

**Material:**

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

**Livrare:**

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Distanță e vârf la canal	51,5 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1816125
Lățimea canalului a	18 mm
Lungime canal f	50 mm
Înălțimea de strângere h	36 - 69 mm
Înălțime H	25 mm

Lungime L	160 mm
Lățime B	18 mm
Tip	6316V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă