

Kroeplin
Längenmesstechnik**Palpator rapid de interior, Domeniu de măsurare: 10-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438950 10-30
GTIN	2050001036841
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Adâncime maximă a canalului	5,2 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	80 mm
Domeniu de măsurare	10 - 30 mm
Ø bilei de palpate din carbură	1 mm
Adâncime minimă a canalului	1,5 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Ø ceas comparator	65 mm
Calibrarea	C7
Clasă de protecție IP	IP 65

Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare Palpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S
Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S