

**Bridă de prindere reglabilă cotită, Lățimea canalului a: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370720 22
GTIN	4020772071325
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârghie de întindere).

**Material:**

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

**Livrare:**

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 2220160
Lățimea canalului a	22 mm
Lungime canal f	70 mm
Distanță e vârf la canal	59 mm
Înălțimea de strângere h	43 - 92 mm
Înălțime H	30 mm

Lungime L	200 mm
Lățime B	22 mm
Tip	6316V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă