

**Bridă în U, Lățimea fantei×lungime totală: 26X250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370800 26X250
GTIN	4020772070786
Clasa articolului	35A

Descriere**Standard:****DIN 6315 C****Material:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

Descriere tehnică

Pentru șuruburi de strângere	M24
Lățimea fantei	26 mm
Lungimea totală	250 mm
Ø profil	38 mm
Înălțime H	40 mm
Lățime B	70 mm
Tip	6315C
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă