

Kroeplin
Längenmesstechnik**Aparate analogice rapide, de măsurat grosimi, de exterior cu comparator pentru țevi, Domeniu de măsurare: 0-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bilă din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Citire	0,05 mm
Ø bilei de palpare din carbură	3 mm
Ø ceas comparator	66 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	169 mm
Domeniu de măsurare	0 - 50 mm
Ø minim al găurii	12 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Eroare de toleranță	0,05 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic

Calibrarea	C7
Tip produs	Buton rapid exterior

Servicii

CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S
Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S