

**Rolă bandă calibrată Ø 50 mm×5 m, Oțel C, Grosime: 0,08mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 478525 0,08 |
| GTIN | 2050001054098 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere**Execuție:**

Bandă de oțel pentru lere laminată la rece, oțel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ștearsă de la Ref. 0,02 (excepție Cod 478502 de la Ref. 0,08).

Rulată într-o cutie de plastic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.

Oțel C – oțel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, călit, suprafață lustruită (**Ref. 0,01 și 0,02 inoxidabil**).

Aplicație:

În fabricarea de dispozitive și scule pentru ajustarea componentelor mașinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranță, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor și ghidajelor, pentru reglarea valțurilor de imprimare și de presiune.

Livrare:

De la Ref. 0,8 livrare sub formă de rolă / inel.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------|---------|
| Grosime | 0,08 mm |
| Eroare de toleranță | ±4 μm |

| | |
|--------------|---------------------|
| Standard | Normă de fabricație |
| Material | Oțel C |
| Lungime rolă | 5 m |
| Lățime rolă | 50 mm |
| Tip produs | Bandă calibrată |