

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Palpator rapid de interior, Domeniu de măsurare: 30-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438950 30-50
GTIN	2050001036872
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă a canalului	7 mm
Ø bilei de palpare din carbură	1 mm
Adâncime minimă a canalului	1,5 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	80 mm
Domeniu de măsurare	30 - 50 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Ø ceas comparator	65 mm
Calibrarea	C7
Clasă de protecție IP	IP 65

Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Palpator rapid de interior

**Servicii**

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S