

**Rolă bandă calibrată Ø 100 mm×5 m, inoxidabil, Grosime: 0,05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	478530 0,05
GTIN	2050001053909
Clasa articolului	48B

**Descriere****Execuție:**

Bandă de oțel pentru lere laminată la rece, oțel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ștearsă de la Ref. 0,02 (excepție Cod 478502 de la Ref. 0,08).

Rulată într-o cutie de plastic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.

**Oțel superior** inoxidabil rezistent la rugină și la acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,005–0,05 mm), laminat la rece, ecruisat, suprafață lustruită.

**Aplicație:**

În fabricarea de dispozitive și scule pentru ajustarea componentelor mașinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranță, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor și ghidajelor, pentru reglarea valțurilor de imprimare și de presiune.

**Livrare:**

De la Ref. 0,3 livrare sub formă de rolă / inel.

**Descriere tehnică**

Grosime	0,05 mm
Eroare de toleranță	±3 μm
Standard	Normă de fabricație
Material	inoxidabil

Material	Oțel superior, INOX
Lungime rolă	5 m
Lățime rolă	100 mm
Tip produs	Bandă calibrată