

**Rolă bandă calibrată Ø 12,7 mm×5 m, inoxidabil, Grosime: 0,04mm****Date comandă**

Numărul de comandă	478505 0,04
GTIN	2050001054814
Clasa articolului	48B

Descriere**Execuție:**

Bandă de oțel pentru lere laminată la rece, oțel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ștearsă de la Ref. 0,02 (excepție Cod 478502 de la Ref. 0,08).

Rulată într-o cutie de plastic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.

Oțel superior inoxidabil rezistent la rugină și la acid, material Cod 1.4310 (resp. 1.4301 grosime 0,005–0,05 mm), laminat la rece, ecruisat, suprafață lustruită.

Aplicație:

În fabricarea de dispozitive și scule pentru ajustarea componentelor mașinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranță, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor și ghidajelor, pentru reglarea valțurilor de imprimare și de presiune.

Descriere tehnică

Grosime	0,04 mm
Eroare de toleranță	±3 μm
Standard	Normă de fabricație

Toleranță	T3
Material	inoxidabil
Material	Oțel superior, INOX
Lungime rolă	5 m
Lățime rolă	12,7 mm
Tip produs	Bandă calibrată