

**Bridă în U, Lățimea fantei×lungime totală: 11X125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Clasa articolului	35A

Descriere**Standard:****DIN 6315 C****Material:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

Descriere tehnică

Lățimea fantei	11 mm
Ø profil	16 mm
Pentru șuruburi de strângere	M10
Lungimea totală	125 mm
Înălțime H	20 mm
Lățime B	30 mm
Tip	6315C
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă