


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Palpator rapid de interior, Domeniu de măsurare: 60-80mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438950 60-80
GTIN	2050001036919
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Descriere tehnică**

Ø bilei de palpăre din carbură	1 mm
Citire	0,01 mm
Adâncime maximă a canalului	8 mm
Domeniu de măsurare	60 - 80 mm
Adâncime minimă a canalului	1,5 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	80 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Ø ceas comparator	65 mm
Calibrarea	C7

Clasă de protecție IP	IP 65
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Palpator rapid de interior

## Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S