

**Aparat de măsurare a grosimii, Domeniu de măsurare: 0-30mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 438280 0-30 |
| GTIN | 4031452200041 |
| Clasa articolului | 46C |

Descriere**Execuție:**

Aparat de măsurare a grosimii cu manetă de apăsare. Cadru solid, vopsit. Suprafețe de măsurare călite și rectificate.

Descriere tehnică

| | |
|--|---|
| Domeniu de măsurare | 0 - 30 mm |
| Citare | 0,1 mm |
| Ø suprafețe măsurare | 10 mm |
| Cursă maximă | 50 mm |
| Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare) | 0,05 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip produs | Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor |
| Tehnică de măsurare | analogic |

| | |
|------------|---------------|
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Calibrarea | C6 |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 200 | 023420 200 |
| Calibrare DAkkS Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 30 | 023430 30 |