

Kroepelin
Längenmesstechnik**Palpator rapid de interior cu tije palpatoare lungi, Domeniu de măsurare:
15-65mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Clasa articolului	46Q

Descriere**Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Adâncime minimă a canalului	2,5 mm
Domeniu de măsurare	15 - 65 mm
Citire	0,05 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	188 mm
Adâncime maximă a canalului	4,5 mm
Ø bilei de palpate din carbură	1,5 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Ø ceas comparator	66 mm
Calibrarea	C7
Clasă de protecție IP	IP 65

Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Palpator rapid de interior

Servicii

Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S
CalibrarePalpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S