


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Palpator rapid de interior cu tije palpatoare lungi, Domeniu de măsurare: 40-90mm****Date comandă**

Numărul de comandă	438953 40-90
GTIN	2050001743145
Clasa articolului	46Q

**Descriere****Execuție:**

1 tijă palpatoare fixă și 1 mobilă cu palpatoare reglabile, cu bila din carbură. Mișcarea tijei palpatoare mobile se transmite la ceasul comparator. Rezultatul măsurătorii poate fi citit direct.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Descriere tehnică**

Adâncime minimă a canalului	3,3 mm
Ø bilei de palpare din carbură	2 mm
Lungimea max. a tijei palpa. L (adânc. de măsur.)	192 mm
Citire	0,05 mm
Adâncime maximă a canalului	8 mm
Domeniu de măsurare	40 - 90 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Ø ceas comparator	66 mm
Calibrarea	C7
Clasă de protecție IP	IP 65

Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Palpator rapid de interior

**Servicii**

Calibrare Palpator rapid exterior / interior Tip S	023450 S
Calibrare DAkkSPalpator rapid exterior / interior Tip S	023460 S