

**Bridă în U cu trepte, Lățimea canalului a: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370810 10
GTIN	4020772073183
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

Aplicație:

Pentru obținerea **celel mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

Material:

Șuruburi-rezistență 8.8.

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).

Descriere tehnică

Distanță e vârf la capăt canal	70 mm
Lățimea canalului a	10 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 101080
Înălțimea de strângere h	8 - 37 mm
Lungime L	100 mm

Înălțime H	20 mm
Lățime B	30 mm
Tip	6315V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă