

**Bridă în U cu dinte, DIN 6315 GN, Lățimea fantei x lungime totală: 26X315mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Clasa articolului	35A

Descriere**Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Descriere tehnică

Lățimea fantei	26 mm
Lungimea totală	315 mm
Pentru șuruburi de strângere	M24
Înălțime	40 mm
Lățime	70 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă