

**Bridă în U cu trepte, Lățimea canalului a: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370810 12
GTIN	4020772073190
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

Aplicație:

Pentru obținerea **celel mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

Material:

Șuruburi-rezistență 8.8.

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).

Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1212100
Distanță e vârf la capăt canal	90 mm
Lățimea canalului a	12 mm
Înălțimea de strângere h	10 - 48 mm
Lungime L	125 mm

Înălțime H	25 mm
Lățime B	40 mm
Tip	6315V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 12 mm	370750 12
---	-----------