

**Bridă în U cu dinte, DIN 6315 GN, Lățimea fantei x lungime totală: 9X100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Clasa articolului	35A

Descriere**Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Descriere tehnică

Lățime	30 mm
Pentru șuruburi de strângere	M8
Lungimea totală	100 mm
Lățimea fantei	9 mm
Înălțime	15 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă