

**Bridă în U cu trepte, Lățimea canalului a: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370810 14
GTIN	4020772073206
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

**Aplicație:**

Pentru obținerea **celel mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

**Material:**

Șuruburi-rezistență 8.8.

**Livrare:**

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1412100
Lățimea canalului a	14 mm
Distanță e vârf la capăt canal	90 mm
Înălțimea de strângere h	10 - 45 mm
Lungime L	125 mm

Înălțime H	25 mm
Lățime B	40 mm
Tip	6315V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

## Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 12 mm	370750 12
---	-----------