

**Bridă în U cu dinte, DIN 6315 GN, Lățimea fantei x lungime totală: 11X125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Clasa articolului	35A

Descriere**Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Descriere tehnică

Lățimea fantei	11 mm
Înălțime	20 mm
Lățime	30 mm
Lungimea totală	125 mm
Pentru șuruburi de strângere	M10
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă