

**Bridă în U cu trepte, Lățimea canalului a: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370810 16 |
| GTIN | 4020772073244 |
| Clasa articolului | 35A |

Descriere**Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

Aplicație:

Pentru obținerea **celel mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

Material:

Șuruburi-rezistență 8.8.

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).

Descriere tehnică

| | |
|--|--------------|
| Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300 | Ref. 1616125 |
| Distanță e vârf la capăt canal | 110 mm |
| Lățimea canalului a | 16 mm |
| Înălțimea de strângere h | 13 - 58 mm |
| Lungime L | 160 mm |

| | |
|------------|-----------------------------|
| Înălțime H | 30 mm |
| Lățime B | 50 mm |
| Tip | 6315V |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 16 mm | 370750 16 |
|---|-----------|