



Bridă de prindere ușoară, Canal x lungimea șurubului de strângere: 20X200 mm



Date comandă

Numărul de comandă	370830 20X200
GTIN	4020772377564
Clasa articolului	35A

Descriere

Avantaj:

Datorită economisirii enorme de greutate ca urmare a structurii constructive ușoare, această bridă de prindere poate fi utilizată în plus și la celelalte sarcini de prindere, chiar și la sarcini de prindere rotative. Nu sunt necesare alte suporturi pentru bride de prindere pentru a atinge înălțimea de prindere necesară.

Livrare:

Complet cu șuruburi de strângere DIN 787.

Notă:

Șurubul de reglare Cod 370840 trebuie comandat separat.

Înălțimea de strângere h: 16 - 89,5 mm

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300: Ref. 2020200

Lungime L: 200 mm

Lățime B: 49 mm

Înălțime H: 44 mm

Filet G: M20

Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300

Ref. 2020200

Lungimea șurubului de strângere	200 mm
Filet G	M20
Lățimea canalului a	20 mm
Înălțimea de strângere h	16 - 89,5 mm
Lungime L	200 mm
Lățime B	49 mm
Înălțime H	44 mm
Tip	6311
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

Accesorii

Șurub de susținere Filet G × lungime L 16X55	370840 16X55
Șurub de susținere Filet G × lungime L 16X90	370840 16X90
Șurub de susținere Filet G × lungime L 20X109	370840 20X109
Șurub de susținere Filet G × lungime L 24X137	370840 24X137
Șurub de susținere Filet G × lungime L 12X49	370840 12X49
Șurub de susținere Filet G × lungime L 12X94	370840 12X94
Șurub de susținere Filet G × lungime L 10X39	370840 10X39
Șurub de susținere Filet G × lungime L 20X69	370840 20X69
Șurub de susținere Filet G × lungime L 30X180	370840 30X180
Șurub de susținere Filet G × lungime L 24X87	370840 24X87