

**Bridă în U cu dinte, DIN 6315 GN, Lățimea fantei x lungime totală: 14X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Clasa articolului	35A

Descriere**Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Descriere tehnică

Înălțime	25 mm
Lungimea totală	160 mm
Pentru șuruburi de strângere	M12; M14
Lățimea fantei	14 mm
Lățime	40 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă