

**Bridă în U cu trepte, Lățimea canalului a: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370810 18
GTIN	4020772073251
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

**Aplicație:**

Pentru obținerea **celel mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

**Material:**

Șuruburi-rezistență 8.8.

**Livrare:**

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Distanță e vârf la capăt canal	110 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1816125
Lățimea canalului a	18 mm
Înălțimea de strângere h	13 - 56 mm
Lungime L	160 mm

Înălțime H	30 mm
Lățime B	50 mm
Tip	6315V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

---

## Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 16 mm	370750 16
---	-----------