

**Bridă în U cu dinte, DIN 6315 GN, Lățimea fantei x lungime totală: 14X200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Clasa articolului	35A

Descriere**Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Descriere tehnică

Pentru șuruburi de strângere	M12; M14
Înălțime	25 mm
Lățime	40 mm
Lungimea totală	200 mm
Lățimea fantei	14 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă