

**Bridă în U cu trepte, Lățimea canalului a: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370810 20
GTIN	4020772073268
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit.

Aplicație:

Pentru obținerea **celel mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

Material:

Șuruburi-rezistență 8.8.

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (a se vedea Cod 375300).

Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 2020160
Lățimea canalului a	20 mm
Distanță e vârf la capăt canal	135 mm
Înălțimea de strângere h	16 - 77 mm
Lungime L	200 mm

Înălțime H	40 mm
Lățime B	60 mm
Tip	6315V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă