

**Bridă în U teșită, DIN 6315 B, Lățimea fantei×lungime totală: 26X250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371600 26X250
GTIN	4020772070595
Clasa articolului	35A

Descriere**Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Descriere tehnică

Pentru șuruburi de strângere	M24
Lungimea totală	250 mm
Înălțime	40 mm
Lățimea fantei	26 mm
Lățime	66 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă