

**Bridă în U teșită, DIN 6315 B, Lățimea fantei×lungime totală: 14X160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371600 14X160
GTIN	4020772070502
Clasa articolului	35A

Descriere**Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

Descriere tehnică

Pentru șuruburi de strângere	M12; M14
Lățime	38 mm
Lungimea totală	160 mm
Lățimea fantei	14 mm
Înălțime	25 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă