

**Bridă în U cu dinte, DIN 6315 GN, Lățimea fantei x lungime totală: 26X250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Clasa articolului	35A

**Descriere****Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

**Descriere tehnică**

Lățime	70 mm
Lățimea fantei	26 mm
Înălțime	40 mm
Lungimea totală	250 mm
Pentru șuruburi de strângere	M24
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă