

HÖRGER & GÄSSLER

Suport hidraulic de măsurare cu magnet (cu bază) Cu reglare mecanică de precizie pe bază, Cursă maximă: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă

440790 300

GTIN

4260180710014

Clasa articolului

46Q

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulațiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forță mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanșare împotriva scurgerilor de ulei. Forța de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, **brațele articulate** sunt pivotante la 360° și brațul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°.

Suport pentru ceasuri comparatoare cu Ø tije 8 mm sau prismă.

Bază magnetică cu talpă prismatică. Magnet permanent puternic. Comutator pentru activarea și dezactivarea forței magnetice. Forța magnetică acționează asupra părții plate din spate și asupra părții prismatice inferioare a bazei.

Suplimentar cu **reglaj fin, rotativ**, la nivelul bazei magnetice; stabilitate mare și în prezența unor forțe de măsurare mai ridicate.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilații mari de temperatură dacă **fixarea este deschisă**. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când **fixarea este închisă** se poate realiza o diferență de temperatură de maxim 15 °C fără oscilații puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susținute.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Bază magnetică lățime | 50 mm |
| Cursă maximă | 300 mm |
| Racord filetat | Filet exterior M8 |
| Bază magnetică lungime | 60 mm |
| Bază magnetică înălțime | 55 mm |
| Forță de atracție | 800 N |
| Amplasare racord filetat | median |
| Tip produs | Stand de măsurare |

Accesorii

| | |
|--|----------|
| Șurub de fixare M3 pentru suport pentru ceasuri micrometrice | 440858 |
| Picior de stativ Tip 1 | 440868 1 |
| Suport de ceas comparator | 440860 |
| Piston de schimb Tip 4 | 440830 4 |
| Mâner în formă de stea Tip 4 | 440850 4 |
| Șurub de reglare M4×0,35 pentru suport pentru ceasuri micrometrice | 440859 |