



Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: 120SF



Date comandă

Numărul de comandă	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport universal de ceasuri comparatoare cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 inch și aparate de măsurare cu prismă de susținere.

Igeltext:

Ajustare fină la nivelul brațului de fixare a ceasului comparator

Descriere tehnică

Bază magnetică înălțime	35 mm
Bază magnetică lungime	40 mm
Încărcare maximă	2,7 kg
Cursă maximă	178 mm

Lungime braț articulat L ₁	56 mm
Bază magnetică lățime	30 mm
Lungime braț articulat L ₂	51 mm
Forță de atracție	320 N
Racord filetat de jos	M5
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip S	442120 S
Picior de stativ Tip S	442140 S
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Braț articulat 3-D Tip 120	442110 120
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Braț articulat 3-D Tip 120	442114 120
Picior de stativ cu ajustare fină Tip S	442125 S