



## Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: N1



### Date comandă

Numărul de comandă	441190 N1
GTIN	7290005394287
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Fixare în 3 puncte a tijelor de măsurare cu curse foarte scurte pentru un confort de utilizare optim. Forța manuală foarte mică generează o fixare stabilă, de durată.

Tije dimensionate robust, pentru rigiditatea optimă a sistemului. Suport de comparatoare

**Vario** pentru  $\varnothing$  cozii 6mm, 8mm, 3/8 inch, ceasuri comparatoare cu ghidaj prismatic și ceasuri comparatoare cu inel posterior.

#### Ajustare fină la nivelul tijei.

#### Accesorii opționale:

Suport de ceas comparator Cod 440401.

### Descriere tehnică

$\varnothing$ coloane $D_2$	14 mm
$\varnothing$ braț transversal $D_1$	12 mm
Înălțimea coloanei $L_2$	203 mm
Lungime braț transversal $L_1$	185 mm

Bază magnetică lățime	50 mm
Racord filetat	Filet exterior M8
Bază magnetică lungime	60 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Forță de atracție	800 N
Tip produs	Stand de măsurare

## Accesorii

Picior de stativ Tip 0	442120 0
Picior de stativ Tip V	442120 V
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Sistem de strângere a tijei pentru standuri de măsurare universale Pentru $\varnothing$ tijei pentru standurile de măsurare 12/14 mm	440351 12/14
Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1500	440401 FA1500
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0