



## Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: N2



### Date comandă

Numărul de comandă	441190 N2
GTIN	7290005395055
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Fixare în 3 puncte a tijelor de măsurare cu curse foarte scurte pentru un confort de utilizare optim. Forța manuală foarte mică generează o fixare stabilă, de durată.

Tije dimensionate robust, pentru rigiditatea optimă a sistemului. Suport de comparatoare

**Vario** pentru  $\varnothing$  cozii 6mm, 8mm, 3/8 inch, ceasuri comparatoare cu ghidaj prismatic și ceasuri comparatoare cu inel posterior.

#### Ajustare fină la nivelul tijei.

#### Accesorii opționale:

Suport de ceas comparator Cod 440401.

$\varnothing$  braț transversal  $D_1$ : 16 mm

Lungime braț transversal  $L_1$ : 225 mm

$\varnothing$  coloane  $D_2$ : 16 mm

Înălțimea coloanei  $L_2$ : 260 mm

Racord filetat: Filet exterior M8

Forță de atracție: 1000 N

### Descriere tehnică

Racord filetat	Filet exterior M8
Ø coloane D <sub>2</sub>	16 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Lungime braț transversal L <sub>1</sub>	225 mm
Forță de atracție	1000 N
Bază magnetică lungime	75 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Înălțimea coloanei L <sub>2</sub>	260 mm
Ø braț transversal D <sub>1</sub>	16 mm
Tip produs	Stand de măsurare

## Accesorii

Sistem de strângere a tije pentru standuri de măsurare universale Pentru Ø tije pentru standurile de măsurare 16/16 mm	440351 16/16
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1500	440401 FA1500
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Picior de stativ Tip V	442120 V
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0