



## Șubler digital universal DIGI ULISSE I/E, Domeniu de măsurare: 250mm



### Date comandă

Numărul de comandă	417700 250
GTIN	2050001670816
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Șubler digital universal pentru diferite măsurări interioare și exterioare cu vârfuri de măsurare interschimbabile.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Șubler, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. Vârf de măsurare interschimbabil cu Ø bilei 2,5 mm.

#### Accesorii opționale:

Pentru Ref. 400 – 650 se pot folosi toate vârfurile palpatoare de schimb și speciale Cod 434900 – 4910 cu filet M2,5, cablu de date Cod 498948.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte vârfuri de măsurare.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare exterioară	0 - 210 mm
Domeniu de măsurare	0 - 250 mm
Domeniu de măsurare interioară	24 - 250 mm
Ø bilă vârf de măsurare	2,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Lungimea ciocului	64 mm

Calibrarea	A1
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300

## Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Accesorii pentru șubler Tip TAST	417701 TAST
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Accesorii pentru șubler Tip BUCHSE	417701 BUCHSE

Cablu de conectare Duplex Tip USB2

498950 USB2