

Mitutoyo**Șubler digital pentru atelier cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm**

Date comandă

Numărul de comandă	415350 500
GTIN	4946368124827
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Rezultatul măsurătorii va fi afișat cu cifre lizibile.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497080 și 497100.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,06 mm
Standard	ISO 13385

Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357