

**Ruletă CJL-INOX, Lungimea benzii: 4800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415198 4800
GTIN	2050001677082
Clasa articolului	46P

**Descriere****Execuție:**

Ruletă CJL-INOX pentru măsurarea distanțelor plane și paralele. Interval gradație 1 mm. Gradație precisă trasată cu laser, contrast puternic. Citire 0,1mm. Limitele de eroare ale scalei, conform DIN 866.

**Notă:**

Circometru pentru măsurarea diametrului și a circumferinței, consultați Cod 465680; 465682.

**Descriere tehnică**

Lungimea benzii	4800 mm
Lățimea benzii	16 mm
Domeniu de măsurare	3400 - 4800 mm
Standard	DIN 866
Citire	0,1 mm
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	G2
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

026280 6000

CalibrareRuletă de circumferință Lungime maximă 6000  
mm

---