



Suport magnetic pentru comparatoare cu ajustare fină, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	441210 2
GTIN	4045197441119
Clasa articolului	42D

Descriere

Execuție:

Suport magnetic cu reglaj fin. Structură stabilă cu braț transversal deplasabil pentru reglaj. Bază magnetică cu talpă prismatică și comutator rotativ. Suport de ceasuri comparatoare pentru tije de fixare cu \varnothing 6 mm și \varnothing 8 mm.

\varnothing braț transversal D_1 : 14 mm

Lungime braț transversal L_1 : 200 mm

\varnothing coloane D_2 : 20 mm

Înălțimea coloanei L_2 : 350 mm

Racord filetat: Filet exterior M10×1,25

Forță de atracție: 1300 N

Descriere tehnică

Racord filetat	Filet exterior M10×1,25
Bază magnetică înălțime	55 mm
\varnothing braț transversal D_1	14 mm
Înălțimea coloanei L_2	350 mm

Ø coloane D ₂	20 mm
Bază magnetică lungime	117 mm
Lungime braț transversal L ₁	200 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Forță de atracție	1300 N
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip 2	442140 2
------------------------	----------