

Mitutoyo**Șubler digital din carbon, Domeniu de măsurare: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415400 1500
GTIN	4946368125282
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi afișat cu cifre lizibile.

Cu cursor de acționare pentru forța de măsurare constantă. Extrem de ușor. Valoare de referință preselectabilă (Preset), comutare pentru măsurători interioare și exterioare (Offset).

Funcționare:

IP66: Protecție la jet puternic de apă și la inundație pasageră și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497085.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 1500 mm
Greutate	1,46 kg
Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1

Tip de baterii	SR44
Clasă de protecție IP	IP 66
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,09 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 2000 mm	021000 2000
--------------------------------------------------------------------------	-------------

Accesorii

Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497085 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497085 D1
Emițător Tip S11E	498966 S11E
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497085 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965