



Stand de măsurare cu ajustare fină la baza magnetică, Tip: N0



Date comandă

Numărul de comandă	441195 N0
GTIN	7290005397318
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Fixare în 3 puncte a tijelor de măsurare cu curse foarte scurte pentru un confort de utilizare optim. Forța manuală foarte mică generează o fixare stabilă, de durată.

Tije dimensionate robust, pentru rigiditatea optimă a sistemului. Suport de comparatoare

Vario pentru \varnothing cozii 6mm, 8mm, 3/8 inch, ceasuri comparatoare cu ghidaj prismatic și ceasuri comparatoare cu inel posterior.

Reglaj fin la baza magnetică. Avantaj la reglarea ceasurilor comparatoare cu levier μm , deoarece tija nu este influențată de forța manuală.

Accesorii opționale:

Suport de ceas comparator Cod 440401.

\varnothing braț transversal D_1 : 8 mm

Lungime braț transversal L_1 : 110 mm

\varnothing coloane D_2 : 10 mm

Înălțimea coloanei L_2 : 120 mm

Racord filetat: Filet exterior M5

Forță de atracție: 320 N

Descriere tehnică

Ø coloane D ₂	10 mm
Înălțimea coloanei L ₂	120 mm
Bază magnetică lungime	40 mm
Bază magnetică înălțime	35 mm
Forță de atracție	320 N
Bază magnetică lățime	30 mm
Lungime braț transversal L ₁	110 mm
Ø braț transversal D ₁	8 mm
Racord filetat	Filet exterior M5
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1210	440401 FA1210
Sistem de strângere a tije pentru standuri de măsurare universale Pentru Ø tije pentru standurile de măsurare 10/8 mm	440351 10/8
Picior de stativ Tip S	442140 S
Picior de stativ Tip S	442120 S
Picior de stativ cu ajustare fină Tip S	442125 S