



Braț articulat 3-D, Tip: 240



Date comandă

Numărul de comandă	442114 240
GTIN	4045197551221
Clasa articolului	42D

Descriere

Execuție:

Brațe articulate 3-D mecanice cu blocare centrală. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de strângere reglabilă și progresivă cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice permit o poziționare rapidă și simplă.

Descriere tehnică

Ø filet interior superior	M6
Lungime braț articulat L ₂	101 mm
Lungime braț articulat L ₁	110 mm
Ø filet exterior inferior	M8
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Picior de stativ Tip K3	442120 K3
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Picior de stativ Tip V	442120 V
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1