



Stand de măsurare cu ajustare fină la baza magnetică, Tip: N1



Date comandă

Numărul de comandă	441195 N1
GTIN	7290005398902
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Fixare în 3 puncte a tijelor de măsurare cu curse foarte scurte pentru un confort de utilizare optim. Forța manuală foarte mică generează o fixare stabilă, de durată.

Tije dimensionate robust, pentru rigiditatea optimă a sistemului. Suport de comparatoare

Vario pentru \varnothing cozii 6mm, 8mm, 3/8 inch, ceasuri comparatoare cu ghidaj prismatic și ceasuri comparatoare cu inel posterior.

Reglaj fin la baza magnetică. Avantaj la reglarea ceasurilor comparatoare cu levier μm , deoarece tija nu este influențată de forța manuală.

Accesorii opționale:

Suport de ceas comparator Cod 440401.

\varnothing braț transversal D_1 : 12 mm

Lungime braț transversal L_1 : 185 mm

\varnothing coloane D_2 : 14 mm

Înălțimea coloanei L_2 : 203 mm

Racord filetat: Filet exterior M8

Forță de atracție: 800 N

Descriere tehnică

Lungime braț transversal L ₁	185 mm
Racord filetat	Filet exterior M8
Bază magnetică lățime	50 mm
Ø coloane D ₂	14 mm
Ø braț transversal D ₁	12 mm
Forță de atracție	800 N
Înălțimea coloanei L ₂	203 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Bază magnetică lungime	60 mm
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip V	442120 V
Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1410	440401 FA1410
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Sistem de strângere a tije pentru standuri de măsurare universale Pentru Ø tije pentru standurile de măsurare 12/14 mm	440351 12/14
Picior de stativ Tip 1	442120 1