



## Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul piciorului magnetic, Tip: 120SF



### Date comandă

Numărul de comandă	441 170 120SF
GTIN	7290005397349
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru  $\varnothing$  tije de fixare 8 mm și prismă de susținere, bază magnetică cu reglaj fin.

#### Igeltext:

**Ajustare fină la nivelul piciorului magnetic**

### Descriere tehnică

Bază magnetică lățime	30 mm
Lungime braț articulat L <sub>1</sub>	56 mm
Bază magnetică înălțime	35 mm
Bază magnetică lungime	40 mm

Cursă maximă	178 mm
Forță de atracție	320 N
Lungime braț articulat L <sub>2</sub>	51 mm
Încărcare maximă	2,7 kg
Racord filetat de jos	M5
Tip produs	Stand de măsurare

## Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Braț articulat 3-D Tip 120	442114 120
Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1100	440401 FA1100
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Picior de stativ cu ajustare fină Tip S	442125 S
Picior de stativ Tip S	442140 S
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Braț articulat 3-D Tip 120	442110 120
Picior de stativ Tip S	442120 S
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1