

**Șublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418000 100
GTIN	4045197326997
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Riglă de măsurare și vernier cu gradație gravată clară. Suprafețe de măsurare rectificat. Vernier cromat mat. Riglă de măsurare prevăzută cu o tijă de măsurare, fină și călită, (\varnothing 1,0 mm, lungime 8 mm). **Riglă reversibilă.**

Livrare:

Începând de la Ref. 500 în cutie.

Descriere tehnică

Lungimea vernierului	39 mm
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Dimensiunea capătului de măsurare a	1 mm
Lungimea tălpii	50 mm
Secțiunea riglei de măsurare	8×3 mm
Dimensiunea capătului de măsurare b	8 mm
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Husă
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,05$ mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Calibrarea	A1
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200