



Șubler digital pentru atelier TWIN-CAL IP67 fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	415358 300
GTIN	7630041106350
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Afișaj mare digital de 11 mm, carcasă „Soft touch”, oprire automată (2h), interfață TLC-TWIN pentru transfer de date.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Citire comutabilă	mm / inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Lungimea ciocului	80 mm
Citire	0,0005 inch
Citire	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032

Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

Accesorii

Cablu de date TLC, 2 m Tip USB	498918 USB
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032