

HÖRGER & GÄSSLER

Suport hidraulic de măsurare cu magnet (cu bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului, Cursă maximă: 400mm



Date comandă

Numărul de comandă	440800 400
GTIN	4260180710045
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulațiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forță mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanșare împotriva scurgerilor de ulei. Forța de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, **brațele articulate** sunt pivotante la 360° și brațul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°.

Suport pentru ceasuri comparatoare cu Ø tije 8 mm sau prismă.

Bază magnetică cu talpă prismatică. Magnet permanent puternic. Comutator pentru activarea și dezactivarea forței magnetice. Forța magnetică acționează asupra părții plate din spate și asupra părții prismatice inferioare a bazei.

Livrare:

Bază magnetică Cod 440868 Ref. 2.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilații mari de temperatură dacă **fixarea este deschisă**. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când **fixarea este închisă** se poate realiza o diferență de temperatură de maxim 15 °C fără oscilații puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susținute.

Descriere tehnică

Cursă maximă	400 mm
Forță de atracție	1000 N
Racord filetat	Filet exterior M10
Bază magnetică lățime	50 mm
Bază magnetică lungime	81 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Amplasare racord filetat	lateral
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Șurub de reglare M4×0,35 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440859
Piston de schimb Tip 4	440830 4
Suport de ceas comparator	440860
Șurub de fixare M3 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440858
Set inel-garnitură Tip 1	440855 1
Mâner în formă de stea Tip 4	440850 4