



## Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul piciorului magnetic, Tip: 240



### Date comandă

Numărul de comandă	441 170 240
GTIN	7290005397431
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport standard pentru ceasuri comparatoare pentru  $\varnothing$  tije de fixare 8 mm și prismă de susținere, bază magnetică cu reglaj fin.

#### Igeltext:

**Ajustare fină la nivelul piciorului magnetic**

### Descriere tehnică

Bază magnetică lățime	50 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Bază magnetică lungime	60 mm
Lungime braț articulat L <sub>1</sub>	110 mm

Lungime braț articulată L <sub>2</sub>	101 mm
Forță de atracție	800 N
Cursă maximă	282 mm
Încărcare maximă	4 kg
Racord filetat de jos	M8
Tip produs	Stand de măsurare

## Accesorii

Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Picior de stativ Tip K3	442120 K3
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Picior de stativ Tip 0	442140 0
Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240
Picior de stativ Tip 0	442120 0
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Picior de stativ Tip 1	440868 1
Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1100	440401 FA1100
Picior de stativ Tip V	442120 V