



## Șubler digital universal DIGI ULISSE I/E, Domeniu de măsurare: 650mm



### Date comandă

Numărul de comandă	417700 650
GTIN	2050001670847
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Șubler digital universal pentru diferite măsurări interioare și exterioare cu vârfuri de măsurare interschimbabile. Ieșire de date RS232C.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Șubler, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. Vârfuri de măsurare interschimbabile cu  $\varnothing$  bilei 3 mm și bușă de fixare cu filet interior M 2,5.

#### Accesorii opționale:

Pentru Ref. 400 – 650 se pot folosi toate vârfurile palpatoare de schimb și speciale Cod 434900 – 4910 cu filet M2,5, cablu de date Cod 498948.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte vârfuri de măsurare.

### Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare exterioară	0 - 570 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
$\varnothing$ bilă vârf de măsurare	3 mm
Domeniu de măsurare	0 - 650 mm
Lungimea ciocului	103 mm

Domeniu de măsurare interioară	42 - 650 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,04 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață RS232C
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

## Accesorii

Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Accesorii pentru șubler Tip TAST	417701 TAST

Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Accesorii pentru șubler Tip BUCHSE	417701 BUCHSE
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 10	434900 10

Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 17	434900 17